

## Schaumsprühgerät FOAMER Typ 3232FE



- Desinfizieren
- Einschäumen
- Reinigen

### 3 Fleecepads

zur Veränderung der Schaumqualität

### Tragegurt




für das leichte seitliche Tragen über einer Schulter

### Schlauchabgang unten

Bringen Sie jeden Tropfen Ihrer Sprühflüssigkeit restlos aus.




NEU



für flüssigen, mittel-flüssigen oder festen Schaum, passend für Ihre Anwendung.

Als Zubehör erhältlich:  
Verlängerungsrohr 3664NL



Markenqualität, die sich bezahlt macht.

20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, zahlreiche Zubehördeeen. [www.mesto.de](http://www.mesto.de)



Made in Germany