



# Tuschierpaste **diamant**<sup>®</sup>

Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen

Stand: 23.04.2019

## Anwendungsbereiche:

Genau und leichte Kontrolle der Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit zweier Objekte durch eingearbeitete Spezialpigmente und besondere Konsistenz der Tuschierpaste.

## Gebrauchsanweisung:

Nach der Säuberung der zu untersuchenden Objekte (z.B. nach dem Einschleiff) wird die Tuschierpaste zwischen die bearbeiteten Flächen gegeben und die Objekte aufeinander bewegt. Nach dem Auseinandernehmen ist die Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit durch die (Un-) Gleichmäßigkeit des Farbauftrags bzw. -abdrucks kontrollierbar.

Farbe ist mit Hochleistungsreiniger R16 entfernbar.

## Lieferformen:

Tuschierpaste  
-10 bis 40 °C  
Blau  
Rot  
Weiß

Tuschierpaste SF  
Sprühfähig, blau

Tuschierpaste BS  
10 bis 200 °C, blau

Tuschierpaste HT  
10 bis 300 °C, blau

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl

Poststraße 6

D-63796 Kahl

Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20

[www.gloeckler.com](http://www.gloeckler.com)

[info@gloeckler.com](mailto:info@gloeckler.com)